



R26619010



Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß

Technische Merkmale

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich 90 - 90

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 100 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Lackiert

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK08

Schutzart IP IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 90 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie Nein

Zugehörige Serien LFS 60 x 100