


R2665VERZ



## Flachwinkel schnittkaschierend Stahl LFS 60x100mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 60 mm  |
| Breite | 100 mm |

#### Zubehör

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

#### Einstellungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

#### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe      | Zink     |

#### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP      | IP30 |

#### Normen

|  |    |
|--|----|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Ja |
|--|----|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

#### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|