




R27359010



Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 200 mm |

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|