



R27539010

Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	200 mm

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein
--------------------	------

Konnektivität.

Montageart	Schraubanschluss, Schnappbefestigung
------------	--------------------------------------