



REA111Y



Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß matt TOUCH

Technische Merkmale

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Werkstoff Kunststoff, Thermoplast

Abmessungen

Breite 93 mm

Höhe 74,50 mm

Tiefe 16 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 50 °C

Spannung

Betriebsspannung über Bus 24 - 24 V

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb 180 mA

Texte

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage

Anschluss Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen