



REA113Y



## Innenstation Audio AP 2Draht silber matt TOUCH

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Kunststoff, Thermoplast

#### Abmessungen

Breite	93 mm
Höhe	74,50 mm
Tiefe	16 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
--------------------	-----------

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	180 mA
-----------------------	--------

#### Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen