



REA114Y



Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH

Technische Merkmale

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff, Thermoplast

Abmessungen

Breite	93 mm
Höhe	74,50 mm
Tiefe	16 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
--------------------	-----------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	180 mA
-----------------------	--------

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen