



REA121Y



## Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Farbe     | Polarweiß               |
| Werkstoff | Kunststoff, Thermoplast |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 93 mm    |
| Höhe   | 74,50 mm |
| Tiefe  | 16 mm    |

#### Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 50 °C |
|--------------------|-----------|

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 24 - 24 V |
|---------------------------|-----------|

#### Elektrischer Strom

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Stromaufnahme Betrieb | 180 mA |
|-----------------------|--------|

#### Texte

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage         |
| Anschluss  | Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen |