



REA125Y



Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH

Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktile Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten.

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- für senkrechte Montage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- 16 Ruftonmelodien
- Tür-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung
- Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
- Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Anschluss für Etagenruftaster
- Anschluss für optionale Zusatzspeisung
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- 2Draht oder i2Audio Busanschluss

Technische Merkmale

Farbe	schwarz glänzend
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T)	93 x 74x5 x 16 mm
Betriebstemperatur	5...50 °C
Betriebsspannung über Bus	24 V DC
Stromaufnahme (Betrieb)	≤ 180 mA
Material / Oberfläche	Kunststoff, Thermoplast
Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar	100 Ω
Ruftonlautstärke	max. 78 dB in 0,5m Abstand
Konfiguration	Geräte-Konfiguration über DIP-Schalter