



REA511Y



IP30

Innenstation Video AP 2Draht polarweiß matt TOUCH

Technische Merkmale

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Breite	93 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	16 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
--------------------	-----------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	220 mA
-----------------------	--------

Texte

Montageart	Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen