



REA653Y



IP30

## Innenstation Video Komfort AP 2Draht alu matt TOUCH

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Kunststoff, Thermoplast

#### Abmessungen

Breite	93 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	16 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
--------------------	-----------

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	220 mA
-----------------------	--------

#### Texte

Montageart	Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen