



RED021Y

Transformator sicherheit 230V/12V~ 1,5A REG lichtgrau

Technische Merkmale

Spannung

Ausgangsspannung	12 - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V

Leistung

Leistungsaufnahme VA	18 VA
----------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 10 °C
--------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Temperaturschutz	Ja

Ausstattung

Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein