



RED111Y

 **IP20**

Strangkoppler Licht-/Türöffnerkontakt REG 2Draht grau/lichtgrau

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module 6

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 40 °C

Leistung

Leistungsaufnahme standby 2 W

Leistungsaufnahmen Betrieb 3 VA

Spannungsversorgung

Betriebsspannung über Netzgerät 28 - 28 V

Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 106 mm

Tiefe 67 mm