



REH041Y



CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	109 mm
Breite	87 mm
Tiefe	25 mm

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

Spannung

Betriebsspannung bei AC 50 Hz	12 - 12 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	12 - 12 V

Leistung

Stromaufnahme	70 mA
---------------	-------

Ausstattung

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids	2
---	---

Texte

Anschluss	2x potenzialfreie Schaltkontakte 24 V/1 A
Grundfunktionen	Sperre für 60 Sekunden nach 5-maliger Falschein-gabe, Zugangskontrolle über Zahlenkombination, Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit, Indi-viduelle 1- bis 8-stellige Codes programmierbar
Montageart	Zum Einbau in vorbereitete Eingangsaustattungen, Verschraubung über Befestigungslöcher
Spannung	Ohne PoE Versorgung