



REK241Y



## Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Werkstoff	Kunststoff, Thermoplast

#### Abmessungen

Breite	93 mm
Höhe	74,30 mm
Tiefe	16 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
--------------------	-----------

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	180 mA
-----------------------	--------

#### Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen