



REN092Y

Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild u. LED-Zustandsanz. EB 2Draht MODESTA

Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik mit integrierter Zustandsanzeige zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung. Ruf-, Licht- oder Relais-taste konfigurierbar. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände.

- bruchsichere, flächenbündige Ruftaster und Zustandsanzeige
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- dämmerungsgesteuerte Ruftasten-Hinterleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit
- Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion am Audio- oder Video-Modul einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung
- 2 Anschlüsse für Modul-Verbindungskabel
- Betrieb nur an Audio- oder Video-Modul mit Modul-Verbindungskabel möglich.

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Abmessungen (B x H x T)	120 x 120 x 19 mm
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	120 x 120 x 2 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75.5 x 14.5 mm
Anzahl der Klingeltasten	2
Material / Oberfläche	Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-20...55 °C