



REN610Y



Video-Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

Technische Merkmale

Konnektivität

Montageart Einbaubar

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 0

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 5,80 VA

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Abmessungen

Kamerakuppel Durchmesser 33 mm

Tiefe 36 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Texte

Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen, Anschluss für Modul-Verbindungskabel