



REP501Y

IK07IP54

HOME VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß

Technische Merkmale

Installation, Montage

Außenbereich Montage auf	Aufputz
Innenbereich Montage auf	Aufputz

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Höhe	196 mm
Breite	101 mm
Tiefe	40 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Aufputzmontage, Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster
------------	--