


REQ002Y



IK07IP54

### Türstation Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

#### Technische Merkmale

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 2

#### Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

#### Abmessungen

Tiefe 25 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

#### Texte

Montageart Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen