


REQ004Y



**IK07IP54**

**Türstation Audio 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE**

**Technische Merkmale**

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 4

**Spannung**

Betriebsspannung 24 - 24 V

**Abmessungen**

Tiefe 25 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

**Texte**

Montageart Für senkrechte Montage, Bruch sichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen