



REQ102Y



IK07 IP54

Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Merkmale

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 2

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Abmessungen

Tiefe 25 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Texte

Montageart Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen