

klemmen



Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 12/2 2Draht Edelstahl matt ONE

## **Technische Merkmale**

Anschluss

Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl Ruftasten	12
Spannung	
Betriebsspannung	24 - 24 V
Abmessungen	
Tiefe	25 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Texte	
Montageart	Für senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbün- dige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraub-