



REQ501Y



**IK07 IP54**

### Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE

#### Technische Merkmale

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	1
------------------	---

#### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

#### Abmessungen

Kamerakuppel Durchmesser	33 mm
--------------------------	-------

Tiefe	25 mm
-------	-------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

#### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
------------	--

Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-----------	--