



REQ502Y



**IK07 IP54**

## Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

### Technische Merkmale

### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	2
------------------	---

### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

### Abmessungen

Kamerakuppel Durchmesser	33 mm
--------------------------	-------

Tiefe	25 mm
-------	-------

### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
------------	--

Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-----------	--