



REQ506Y



**IK07 IP54**

## Türstation Video 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE

### Technische Merkmale

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 6

#### Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

#### Abmessungen

Kamerakuppel Durchmesser 33 mm

Tiefe 25 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

#### Texte

Montageart Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen