



REQ510Y



**IK07 IP54**

**Türstation Video 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE**

**Technische Merkmale**

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 10

**Spannung**

Betriebsspannung 24 - 24 V

**Abmessungen**

Kamerakuppel Durchmesser 33 mm

Tiefe 25 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

**Texte**

Montageart Für senkrechte Montage, Bruch sichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen