

REQ524Y

IK07 IP54

Türstation Video 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Merkmale

Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl Ruftasten	24

Spannung	
Betriebsspannung	24 - 24 V

Abmessungen	
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm
Tiefe	25 mm

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C

Texte	
Montageart	Für senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen