



REQ606Y



IK07IP54

Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Merkmale

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	6
------------------	---

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Kamerakuppel Durchmesser	33 mm
Tiefe	25 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen