



REQ620Y



IK07IP54

Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Merkmale

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 20

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Abmessungen

Kamerakuppel Durchmesser 33 mm

Tiefe 25 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Texte

Montageart Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP

Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen