




RER114Y



**IK07IP44**

**Außenstation für HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D weiß**

**Technische Merkmale**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Werkstoff**

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)

Glanzgrad Matt

**Spannung**

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 1

Ruftaster Schließzeit 3 s

**Texte**

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung

Schutz Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

Montageart Für Aufputzmontage, Für senkrechte Montage, Bruchsihere, flächenbündige Ruftaster