




RER214Y



IK07IP44

Außenstation für HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D weiß

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Werkstoff

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)

Glanzgrad Matt

Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 2

Ruftaster Schließzeit 3 s

Texte

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung

Schutz Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

Montageart Für Aufputzmontage, Für senkrechte Montage, Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster