



REU411Y



Audioeinsatz Ersatz EB 2Draht für axent

- Montage in Gehäuse AP oder UP
- zur Montage hinter einem 5-Schlitz-Lochbild (z.B. elcom axent)
- Geräte-Konfiguration über LED Display
- Lautsprecher-Lautstärke einstellbar
- Mikrofon-Empfindlichkeit einstellbar
- Türöffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar
- Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
- Ruftaster Quittierungston abschaltbar
- Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
- Anschluss für Modul-Verbindungskabel
- steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Betriebsarten der Ruftaster Modul Namensschild-Hinterleuchtung einstellbar: Ein, dämmerungsgesteuert, Aus

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Betriebsspannung	24 V DC
Farbe	schwarz matt
Türöffnerkontakt potenzialfrei	max. 24V/1A
Türöffner Entriegelungszeit	1...10 s
Betriebstemperatur	-20...55 °C
Montageart	Einbauinstallation