



REV512Y

IK07IP54

Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Werkstoff

Farbe Edelstahl

Glanzgrad Matt

Abmessungen

Dicke Putzausgleich 17 mm

Materialstärke 2 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 2

Ruftaster Schließzeit 3 s

Texte

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung, LED Nachtbeleuchtung für Kamera

Schutz Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

Montageart Für senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster

Dichtung Mit Fugendichtungsband