



RFM202D

BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot

Technische Merkmale

Verbindungsart	Funk 433 / 868 Mhz
Batterielebensdauer	5 Jahre
Abmessungen (dxH)	125x125x35
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Schutzart	IP42
Bussystem Funkbus	ja
Montageart	Geschraubt
VdS anerkannt	nein