



SBN440



Ausschalter 40A 4 Schließer 400V AC 4PLE

Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Technische Merkmale

| | |
|--|--------------------------|
| Nennstrom | 40 A |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Isolationsspannung | 440 V |
| Polart | 4 P |
| Stoßspannungsfestigkeit | 6000 V |
| Anzahl Module | 4 |
| Betriebstemperatur | -20...50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40...80 °C |
| Anschlussart | Schraubtechnik |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 2,5 - 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 2,5 - 25mm ² |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 60000 |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4.4 W |
| Verlustleistung pro Pol | 1.1 W |
| Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
| Breite installiertes Produkt | 70 mm |