



SH363N



Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Abmessungen

Breite	43,75 mm
--------	----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	5 kA
---	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V
---	-------------

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	2,50
---------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	3
--------------------------	---

Anzahl Öffnerkontakte	0
-----------------------	---

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 mm ²
---	--------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 mm ²
---	--------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,80 W
---------------------------------------	--------

Verlustleistung pro Pol	2,60 W
-------------------------	--------