




SH463B



Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 3,5PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Breite	61,25 mm
--------	----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	5 kA

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC

Kapazität

Anzahl Module	3,50
---------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	4
Anzahl Öffnerkontakte	0

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 mm ²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,80 W
Verlustleistung pro Pol	2,60 W