



SH463N



Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Breite 61,25 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc}
mit gl-gG Sicherung 5 kA

Installation, Montage

Nominales Drehmoment 2 - 2 Nm

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 400 - 400 V

Versorgungsspannungsart AC

Kapazität

Anzahl Module 3,50

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte 4

Anzahl Öffnerkontakte 0

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 16 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 25 mm²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 7,80 W

Verlustleistung pro Pol 2,60 W