



SK602



## Voltmeter Umschalter 7 Stellungen

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

#### Kapazität

Anzahl Module 3

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

#### Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 70 mm

Tiefe 64 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

#### Spannung

Isolationsspannung Ui 690 V