




SK606



Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	2
Polart	2P

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	3 kA

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U _i	440 V

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	64 mm

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	2
Anzahl Öffnerkontakte	0

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----