



SK606



Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Technische Merkmale

Nennstrom	10 A
Anzahl Module	3
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
Frequenz	50 Hz
Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 10mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm
Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Schutzart	IP20
Polanzahl	2 P
Isolationsspannung	440 V