



SM020

## Digitales Amperemeter Direktmessung 0-20 A

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	54 mm

#### Messung

Strommessbereich	0 - 20 A
Messgeräteart	Digital

#### Leistung

Leistungsaufnahme VA	1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse	0,01
--------------------	------

#### Frequenz

Frequenz	45 - 65 Hz
----------	------------