



SM151

Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-150 A

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	54 mm

Messung

Strommessbereich	0 - 150 A
Messgeräteart	Digital

Leistung

Leistungsaufnahme VA	1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Funktionen

Genauigkeitsklasse	0,01
--------------------	------

Frequenz

Frequenz	45 - 65 Hz
----------	------------