



SM202

## Zwei Eingänge / zwei Ausgänge für SM103E

### Technische Merkmale

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 80 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Spannung

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	4000 V
-----------------------------------	--------

#### Abmessungen

Höhe	84 mm
Breite	21 mm
Tiefe	36 mm