



SM203

Analogausgänge für SM103E

Technische Merkmale

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 80 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.5 mm ²

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Spannung

Isolationsspannung Ui	4000 V
-----------------------	--------

Abmessungen

Höhe	84 mm
Breite	21 mm
Tiefe	36 mm