



SM250

## Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-250 A

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	54 mm

#### Messung

Strommessbereich	0 - 250 A
Messgeräteart	analog

#### Leistung

Leistungsaufnahme VA	1,10 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,10 W

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse	0,015
--------------------	-------

#### Spannung

Isolationsspannung Ui	2000 V
-----------------------	--------

#### Frequenz

Frequenz	45 - 65 Hz
----------	------------