



SN017

**Steckdose 16A 250V mit Klappdeckel 3,5PLE**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Schutzart IP	IP20

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
Höhe	76 mm
Breite	61,25 mm
Tiefe	70 mm

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035, 7044
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polycarbonat (PC)

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	3,50
---------------	------

