



SN017

Steckdose 16A 250V mit Klappdeckel 3,5PLE

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035, 7044

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 3,50

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck