



SNS016

Steckdose 16A 250V 2,5PLE, QuickConnect

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	40 mm
-------------	-------

Höhe	75 mm
------	-------

Breite	44 mm
--------	-------

Tiefe	66 mm
-------	-------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

RAL Nummer	7035, 7044
------------	------------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
-----------	-------------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck