



SPA180N

**Kombibleiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Versicherung**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Blitzstoßstrom Iimp (10/350µs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA

**Netzform**

Netzform	TN, TT
----------	--------

**Ausstattung**

Mit Fernmeldekontakt	Ja
----------------------	----

**Normen**

Anforderungsklasse IEC61643	T1, T2
-----------------------------	--------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	95,20 mm
Breite	35,60 mm
Tiefe	67 mm

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Optisch
-----------------	---------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>